

車 種

# 電動車いす

運転免許は  
不要です

お問い合わせ  
スズキ株式会社 電動車いすグループ  
担当:小林(こばやし)

TEL:053-440-2421  
www.suzuki.co.jp/welfare/

## ハンドル型電動車いす スズキ セニアカー

●6.0Km/h車(ET4D)

屋外利用に適した  
電動車いすです

●ボディカラーが選べます※1

パールイエロー

パールブルー

メタリックレッド

モデル使用色



### 24時間テレビ特別仕様

●ステッキホルダー



お出かけの際のステッキが収納できます。(ステッキは付属しません。)

### メーカー標準仕様

●大型バスケット



買い物に便利な25ℓサイズの大型バスケットです。(最大積載量5kg)

●各種表示灯



走行距離、定期点検、傾斜注意、充電案内、バッテリー残量を表示します。

●前後点滅ランプ



被視認性を高めるため、前後にLED点滅ランプを装備しました。

●サブホイールプレート



踏切のレールなどの溝に後輪が深くはまり込むことを防ぎ、立ち往生のリスクを低減します。

### メーカー標準仕様

●パンクレスタイヤ  
●前後輪サスペンション



前後輪両方にサスペンションを装備し、ソフトな乗り心地です。タイヤは空気の入っていないパンクレスタイヤです。

●安心のお知らせ機能



●傾斜お知らせ機能  
センサーが上り坂や下り坂だけでなく左右の傾斜も感知。表示灯や音声・ブザーでお知らせします。

●音声案内  
前後左右の傾斜、後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する機能です。

**ET4D 音声案内例** 他にも様々な音声案内があなたの運転をサポートします。

<誤操作や故障・異常などを警告>

誤り込み  
緊急停止しました！  
アクセル操作を  
やめおしてください！

異常が発生しました！  
点検をってください！

駐車ブレーキを  
解除してください！

<本体の状態をお知らせ>

充電を始めます！


定期点検を  
受けてください！

<周囲にもお知らせ>

左に曲がります！

※音声案内は、OFFにすることができます。(一部音声を除く)

●セニアカー車両寸法図 [単位:mm]  
(メーカー標準仕様)



ご使用に際して、ご確認いただきたいこと

- 使用者最大体重(積載物含む)は100kgです。使用者最大体重(積載物含む)を超えて使用しないでください。故障や破損の原因となります。
- 電動車いすは道路交通法上、身体障害者用の車いすとして、歩行者と同等の取り扱いとなります。歩行者の交通ルールやマナーをお守りください。

※1 印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。

お問い合わせ  
株式会社今仙技術研究所 営業部 担当:石田(いしだ)

TEL:058-379-2744 www.imasengiken.co.jp

## 普通型電動車いす イマセン パセオ

6.0Km/h車

屋内・屋外どちらでも  
ご利用いただけます

●シートカラーが選べます※1

クレンスブラック

サルファイエロー

ネイビーブルー

ライトグレー

モデル使用色



### 24時間テレビ特別仕様

●パンクレスタイヤ



パンクレスタイヤを装着していますので、パンクの心配がありません。

●リクライニング機構



リクライニングレバーを操作することで、バックサポートを90度から145度の範囲で倒すことができます。

●移送車固定部



移送車の固定用フックが車いす後部に固定できます。

●ヘッドライト(LED)



ボタンスイッチ1つでライトの点灯、消灯の切り替えができます。

### メーカー標準仕様

●操作ボックス




表示パネルは選択速度をデジタル表示。バッテリー残量メータは、高輝度LEDを使用しています。また、照度センサーにより周りの明るさに合わせて自動で見やすい明るさになります。

●アームサポート高さ調整機能



7段階(15mm間隔)の高さ調整機能により、体型や使用条件に合わせた最適なポジションを選択出来ます。

●パセオ車両寸法図 [単位:mm]



- 電動リクライニング式普通型電動車いすをご希望の場合は、申込書にその旨ご記入ください。
- 特注対応は受け付けておりません。

仕様、装備等は24時間テレビチャリティー委員会指定のものです。※本仕様は予告なく変更することがあります。※掲載車両は2023年3月現在の車両です。

リフト付きバス

スロープ付き自動車

訪問入浴車

電動車いす